



Scale a libro con gradini, accessibili da un lato, Numero di gradini inclusa piattaforma: 3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	966000 3
GTIN	4003866403332
Classe articolo	96Z

Descrizione

Esecuzione:

Gradini e travi corrimano in profilati estrusi di alluminio. Ampia piattaforma di sicurezza (380 × 260 mm) con cerniera integrata, **barra parapetto di sicurezza** e spazioso **vano portaoggetti**. Gradini profondi 85 mm con zigrinatura antiscivolo e collegamento brevettato a 7 punti gradino-montante. Stabilità ottimale grazie al collegamento rigido su entrambi i lati. Due ganci portasecchio integrati.

Norma:

DIN EN 131.

Descrizione tecnica

Altezza montante	87 mm
Altezza di lavoro circa	2,7 m
Profondità pioli / gradini	85 mm
Numero di gradini inclusa piattaforma	3

Peso	6 kg
Lunghezza scala	1,44 m
Piano di appoggio	sì
Larghezza inferiore esterna	0,45 m
Esecuzione scaletta	Gradino
Norma	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Materiale	Gradini e travi corrimano in profilati estrusi di alluminio
Altezza piattaforma	0,7 m
Accessibilità	su un lato
Portata scale	150 kg
Tipo di prodotto	Scala a libro