



## Scale a libro con gradini, accessibili da un lato, Numero di gradini inclusa piattaforma: 4



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	966000 4
GTIN	4003866403349
Classe articolo	96Z

### Descrizione

#### Esecuzione:

Gradini e travi corrimano in profilati estrusi di alluminio. Ampia piattaforma di sicurezza (380 × 260 mm) con cerniera integrata, **barra parapetto di sicurezza** e spazioso **vano portaoggetti**. Gradini profondi 85 mm con zigrinatura antiscivolo e collegamento brevettato a 7 punti gradino-montante. Stabilità ottimale grazie al collegamento rigido su entrambi i lati. Due ganci portasecchio integrati.

#### Norma:

**DIN EN 131.**

### Descrizione tecnica

Altezza di lavoro circa	2,9 m
Numero di gradini inclusa piattaforma	4
Lunghezza scala	1,67 m
Norma	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694

Larghezza inferiore esterna	0,47 m
Altezza montante	87 mm
Materiale	Gradini e travi corrimano in profilati estrusi di alluminio
Altezza piattaforma	0,9 m
Esecuzione scaletta	Gradino
Peso	7 kg
Piano di appoggio	sì
Profondità pioli / gradini	85 mm
Accessibilità	su un lato
Portata scale	150 kg
Tipo di prodotto	Scala a libro