

Scaffale a campata lunga, elemento base, Profondità 600 mm, Altezza / larghezza ripiani: 3000/2500mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|------------------|
| Numero d'ordine | 990980 3000/2500 |
| GTIN | 4004514225504 |
| Classe articolo | 960 |

Descrizione

Esecuzione:

Telaio zincato. A scelta con pannelli in acciaio zincato o pannelli truciolari da 25 mm. Vari tipi di corrente a seconda del carico ripiano necessario (altezza dei correnti 55 – 85 mm). Montaggio rapido mediante semplice innesto. **Carico ripiano** massimo 1.050 kg, **carico campata** massimo 3.500 kg.

Descrizione:

Dimensioni di montaggio:

lunghezza nominale + n° montanti × 57 mm.

Uso:

Stoccaggio di merci, ingombranti, voluminose e pesanti. Possibilità di allestimento e prelievo da entrambi i lati della merce immagazzinata.

Verniciatura:

Spalla simile a RAL 5017 blu traffico, correnti simili a RAL 2004 arancio puro, **termoverniciati**.

Nota:

- **L'altezza K del primo ripiano da terra non deve superare i 1200 mm, tuttavia solo con un carico per campata di max. 2600 kg. Al carico per campata ammissibile deve essere sottratta la differenza di altezza di questo ripiano.**
- **Elementi di fissaggio al pavimento e al muro non compresi nella fornitura.**

· La merce viene fornita smontata per ottimizzare le il trasporto. Montaggio escluso.

Descrizione tecnica

| | |
|---|--------------------------|
| Larghezza ripiano | 2500 mm |
| Materiale piano di appoggio | Pannello truciolare |
| Numero di piani di appoggio con pannelli truciolari | 5 |
| Carico ripiano | 1050 kg |
| Dim. di montaggio elem. base larghezza | 2614 mm |
| Montaggio a cura del cliente | sì |
| Profondità ripiano | 600 mm |
| Larghezza | 2614 mm |
| Altezza | 3000 mm |
| Scaffalatura | Elemento base |
| Profondità | 600 mm |
| Profondità degli scaffali | 600 mm |
| Scaffale di larghezza | 2500 mm |
| Altezza scaffale | 3000 mm |
| Spessore inserti | 25 mm |
| Regolazione dell'altezza con passo | 25 mm |
| Esecuzione di montaggio | Scaffalatura a innesto |
| Gamma colori | RAL 5010, 2004 |
| Attributo del nome del prodotto | Profondità 600 mm |
| Tipo di prodotto | Scaffale a campata lunga |