

**Scale a libro con gradini, accessibili da entrambi i lati, Numero di gradini: 2X7****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	966050 2X7
GTIN	4003866403578
Classe articolo	96Z

Descrizione**Esecuzione:**

Gradini e travi corrimano in profilati estrusi di alluminio. Grande piattaforma con collegamento a cerniera integrato. Gradini profondi 85 mm con zigrinatura antiscivolo e fissaggio a 7 punti gradino-trave corrimano brevettato. Stabilità ottimale grazie al collegamento rigido su entrambi i lati.

Norma:

DIN EN 131.

Descrizione tecnica

Altezza di lavoro circa	3,1 m
Norma	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Lunghezza scala	1,66 m
Esecuzione scaletta	Gradino
Profondità pioli / gradini	85 mm
Protezione antiespansione	collegamento rigido, su entrambi i lati

Peso	10,5 kg
Materiale	Gradini e travi corrimano in profilati estrusi di alluminio
Numero di gradini	2×7
Larghezza inferiore esterna	0,5 m
Altezza montante	87 mm
Accessibilità	Bifacciale
Portata scale	150 kg
Tipo di prodotto	Scala a libro