

Garant**Scaffali multiuso elemento base, Profondità 600 mm, Altezza: 2000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	990020 2000
GTIN	4045197518095
Classe articolo	911

Descrizione**Esecuzione:**

Solidi montanti quadrati 40×40×2 mm, fessurazione con passo 40 : 40 mm per adattare l'altezza dei ripiani agli elementi da immagazzinare. Montanti con piedini in plastica. **Ripiani robusti** in solida lamiera di acciaio con bordi piegati verso l'interno. **Portata campata:** Con ripiani distanziati di 600 mm carico portata massimo 1375 – 5500 kg.

Uso:

Ideali per industria, artigianato, commercio, uffici, archivi, ecc. Con dimensioni adattate per vaschette standard. Sfruttamento ottimale dello spazio. Gli scaffali possono essere disposti singolarmente, in serie o doppi. **Montaggio semplice, rapido e preciso senza viti:** i ripiani vengono agganciati e fissati mediante spine coniche (n. art. 968420) comprese nella fornitura.

Verniciatura:

Montanti scaffalature nero RAL 9005, ripiani grigio **termoverniciato**.

Nota:

- **Per le scatole da corredare con scaffalatura metallica multiuso vedi il Gruppo 96.**
- **Per garantire la stabilità degli scaffali con un rapporto altezza-profondità superiore a 5:1 è necessario adottare una protezione contro il ribaltamento.**
- **Per facilitare il trasporto, l'articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.**

Descrizione tecnica

Dim. di montaggio elem. base larghezza	1058 mm
Ripiano larghezza dimensione libera	950 mm
Montaggio a cura del cliente	sì
Carico massimo campo con ripiani distanziati 600°mm	1375 - 5500 kg
Tipo di fissaggio ripiano	Spine coniche
Numero ripiani	5
Laghezza ripiano	1000 mm
Montaggio a innesto	sì
Dim. di montaggio elem. base altezza	2004 mm
Numero di supporti scaffale	4
Scaffalatura	Elemento di base
Altezza scaffale	2000 mm
Profondità ripiano	600 mm
Profondità degli scaffali	600 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	180 kg
Regolazione dell'altezza con passo	40 mm
Attributo del nome del prodotto	Profondità 600 mm
Tipo di prodotto	Scaffale con ripiani

Accessori

Ripiano singolo con 4 supporti e 4 spine Profondità 600 mm	990060 600
Montante con piedino in plastica, 1 pezzo Altezza 2000 mm	990050 2000
Set di cunei e spine coniche per scaffalatura metallica multiuso	968420