

**Garant****Ripiano d'angolo con 4 supporti e 4 spine, Per profondità raccordo scaffale: 600mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 990080 600    |
| GTIN            | 4045197518026 |
| Classe articolo | 911           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Completi di 4 supporti e 4 chiavette.

**Uso:**

Per l'ampliamento degli scaffali universali n. art. 990000 – 990025.

**Verniciatura:**

Grigio **termoverniciato**.

**Descrizione tecnica**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Laghezza ripiano   | 600 mm               |
| Spessore   | 30 mm                |
| Per profondità raccordo scaffale   | 600 mm               |
| Profondità ripiano   | 600 mm               |
| Campo d'impiego  | Scaffale con ripiani |
| Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 230 kg               |
| Spessore ripiano   | 30 mm                |
| Tipo di prodotto   | Ripiano              |

---

## Accessori

Set di cunei e spine coniche per scaffalatura metallica  
multiuso

---

968420