

**Garant**

**Ripiano angolare, zincato con set di traverse, Per profondità raccordo scaffale: 400mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	990370 400
GTIN	4045197517746
Classe articolo	911

**Descrizione****Esecuzione:**

3 traverse da inserire nelle spalle/montante angolare. Il ripiano angolare zincato viene appoggiato sulle traverse.

**Uso:**

Per raccordi angolari.

**Verniciatura:**

Traverse **sempre** grigio antracite RAL 7016, **termoverniciate**.

**Descrizione tecnica**

Ripiano lato frontale (dimensione A)	777 mm
Spessore	38 mm
Per profondità raccordo scaffale	400 mm
Profondità ripiano (dimensione B)	900 mm
Laghezza ripiano	975 mm
Profondità ripiano	975 mm
Campo d'impiego	Scaffale con ripiani

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	120 kg
Spessore ripiano	38 mm
Materiale	zincato
Tipo di prodotto	Ripiano