

Garant**Ripiano zincato con coppia di traverse, Per profondità scaffale: 400mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	990320 400
GTIN	4045197516213
Classe articolo	91I

Descrizione**Esecuzione:**

Traverse da inserire nelle spalle. Il piano zincato viene appoggiato sulle traverse.

Uso:

Per elementi di base e aggiuntivi.

Sulle traverse è possibile appoggiare un pannello in legno o vetro.

Verniciatura:

Coppia di traverse **sempre** grigio antracite RAL 7016 **termoverniciate**.

Descrizione tecnica

Larghezza	946 mm
Profondità	395 mm
Spessore	38 mm
Per profondità scaffale	400 mm
Esecuzione ripiano	Ripiano diritto
Esecuzione ripiano	Ripiano fissato
Campo d'impiego	Scaffale con ripiani
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	120 kg
Spessore ripiano	38 mm

Materiale	zincato
Tipo di prodotto	Ripiano