



Livelle a squadra µLevel 20, Modello: 20



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	467571 20
GTIN	2050002078161
Classe articolo	40N

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di misura economico per la misurazione della rettilineità e della planarità per l'allineamento preciso delle macchine. Struttura dei menu chiara per un semplice utilizzo. Design compatto e robusto.

Vantaggi:

- Taratura veloce in loco mediante riscontro.
- Facilità d'uso del sistema.
- Misurazione di rettilineità e planarità.
- Risoluzione e ripetibilità di 1 µ/m.

Fornitura:

Livella a squadra µLevel20 incl. valigetta di trasporto e display esterno.

Accessori speciali:

Software, sensore di riferimento.

Descrizione tecnica

Larghezza	47 mm
Risoluzione	0,01/0,001 mm/m
Lunghezza	150 mm

Ripetibilità angolare	0,001 mm/m
Limite di errore	$1 + A + 2\%$ ($A = \text{valore di misura in } \mu\text{m}/\text{m}$) mm/m
Campo di applicazione	± 10 mm/m
Intervallo di misurazione	± 2 grado
Peso	1300 g
Altezza	170 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Livelle a squadra