

**Montante EGN DUO 150×50×2, Lunghezza dei montanti: 3600 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	991360 3600
GTIN	2050001685797
Classe articolo	96P

**Descrizione****Esecuzione:**

Profili lavorati a freddo con staffe saldate. Ogni staffa ha fino a 5 ganci robusti per una distribuzione ottimale del peso nei supporti del pallet. Carico ripiano fino a 4565 kg per coppia di montanti.

**Per :**

Scaffali per pallet fino al periodo 07/2018.

**Fornitura:**

2 montanti per inserimento in telai di supporto.

**Verniciatura:**

Simile a RAL 2004 arancio puro, **termoverniciati**.

**Nota:**

Altri montanti di lunghezza 2700 mm al n. art. 991345 nel Catalogo Generale, Volume 3.

Altezza montante: 150 mm

Portata per coppia di montanti: 3610 kg

**Descrizione tecnica**

Tipo di montante	EGN DUO 150×50×2
Lunghezza dei montanti	3600 mm
Portata per coppia di montanti	3610 kg
Altezza montante	150 mm