

Montante EGN DUO 150×50×2, Lunghezza dei montanti: 2700 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	991360 2700
GTIN	2050001685780
Classe articolo	96P

Descrizione

Esecuzione:

Profili lavorati a freddo con staffe saldate. Ogni staffa ha fino a 5 ganci robusti per una distribuzione ottimale del peso nei supporti del pallet. Carico ripiano fino a 4565 kg per coppia di montanti.

Per :

Scaffali per pallet fino al periodo 07/2018.

Fornitura:

2 montanti per inserimento in telai di supporto.

Verniciatura:

Simile a RAL 2004 arancio puro, **termoverniciati**.

Nota:

Altri montanti di lunghezza 2700 mm al n. art. 991345 nel Catalogo Generale, Volume 3.

Altezza montante: 150 mm

Portata per coppia di montanti: 4565 kg

Descrizione tecnica

Lunghezza dei montanti	2700 mm
Portata per coppia di montanti	4565 kg
Tipo di montante	EGN DUO 150×50×2
Altezza montante	150 mm