



Seghetto alternativo, Modello: 723415



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	078210 723415
GTIN	4014586839332
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:

Seghetti alternativi robusti e di impiego universale con scatole degli ingranaggi in metallo e protezione contro i sovraccarichi.

Seghetti alternativi robusti in metallo per **tagli precisi** anche su materiali di difficile lavorazione (per es. INOX)

- **Elevata silenziosità grazie al preciso bilanciamento della massa.**
- **L'inclinazione della lama consente un'ottima asportazione dei trucioli analogamente al movimento pendolare.**
- **Asportazione dei trucioli commutabile – Aspirare o soffiare.**

Fornitura:

Incluso dispositivo antistrappo.

Incluse 2 lame sega.

Nota:

Lame per seghetti alternativi: vedi n. art. 588800.

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073808 – 073840.

Denominazione originale prodotto: ASTE 638

Potenza assorbita: 450 W

Numero di corse: 1050 - 2600 min⁻¹

Max. spessore lama acciaio: 10 mm

Max. spessore lama INOX: 6 mm

Movimento pendolare: modificato

Descrizione tecnica

Max. spessore lama acciaio	10 mm
Lame per seghetti alternativi adatte	Su richiesta
Particolarità	Versione rigida, uso universale
Denominazione originale prodotto	ASTE 638
Max. spessore lama INOX	6 mm
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Peso	2,2 kg
Potenza assorbita	450 W
Movimento pendolare	modificato
Numero di corse	1050 - 2600 min ⁻¹
Forma	A forma di asta
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Sega

Accessori

Set di lame per seghetti alternativi Descrizione T118AF	588400 T118AF
Set di lame per seghetti alternativi Descrizione T318A	588400 T318A
Set di lame per seghetti alternativi Descrizione T118A	588400 T118A
Set di lame per seghetti alternativi Descrizione T318B	588400 T318B
Set di lame per seghetti alternativi Descrizione T127D	588400 T127D
Set di lame per seghetti alternativi Descrizione T118AHM	588400 T118AHM
Set di lame per seghetti alternativi Descrizione T118B	588400 T118B