

**Roditrici, Modello: 723239****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078111 723239
GTIN	4014586869926
Classe articolo	03F

Descrizione**Esecuzione:**

- **Molto economiche grazie all'elevata durata del punzone e della matrice.**
- **Sistema di cambio rapido QuickIN per la sostituzione rapida e senza utensili del punzone e della matrice.**
- **Direzione di lavoro regolabile senza utensili.**
- **Ideali per lamiere trapezoidali con nervature profonde fino a 160 mm.**

Nota:

Per batterie adatte vedi n. art. 073851 – n. art. 073858 oppure starter set adatti al n. art. 073863 – n. art. 073867. Caricabatterie al n. art. 073866.

Descrizione tecnica

Potenza assorbita	350 W
Velocità di taglio	2,7 m/min
Peso	1,9 kg
Larghezza taglio	5 mm

Raggio della curva più piccola	70 mm
Spessore max. del materiale acciaio max. 400 N/mm ²	1,6 mm
Numero di corse	1500 min ⁻¹
Denominazione originale prodotto	BLK 1.6LE
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Spessore max. del materiale acciaio max. 800 N/mm ²	0,7 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Roditrici