

**Giacca corta da lavoro Highline, ardesia / nero, Taglia DE: 53****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 091312 53 |
| GTIN | 4030913888187 |
| Classe articolo | 06I |

Descrizione**Esecuzione:**

Collezione fresca e moderna **Highline** in diversi tessuti di qualità, antigraffio e a prova di restringimento, a tre colori. Colori a contrasto in tessuto canvas molto resistente. Resistente grazie alla cucitura tripla sui punti sollecitati. Molti dettagli utili, quali la tasca portacellulare e portametro nonché la cintura regolabile.

Giacca corta con pieghe sul retro ed elastico in cintura per un comfort ottimale.

- **Due tasche pettorali con pateletta e chiusura a strappo.**
- **Cerniera anteriore nascosta.**
- **Tasca portacellulare sulla manica sinistra.**
- **Due tasche laterali applicate.**
- **Polsino della manica regolabile con chiusura a strappo.**

Nota:

La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.

Giacca in combinazione di colori **blu royal / blu marino** al n. art. 091311.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------|----|
| Taglia DE | 53 |
|-----------|----|

| | |
|--|--|
| Posizionamento della tasca portacellulare | sulla manica sinistra |
| Dimensione FR | 49 |
| Chiusura giacca | Chiusura lampo |
| Chiusura nascosta | sì |
| Fascia in vita | Elastico in cintura |
| Numero di tasche laterali | 2 |
| Tasche laterali | applicata |
| Numero di tasche pettorali della giacca con pateletta e chiusura a strappo | 2 |
| Fondo manica | Polsino della manica regolabile con chiusura a strappo |
| Due pieghe sul dorso per maggiore libertà di movimento | sì |
| Serie | Highline |
| Servizio speciale | Personalizzazione dell'abbigliamento |
| Genere | da uomo |
| Composizione del tessuto | 65% poliestere |
| Composizione del tessuto | 35% cotone |
| Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 285 g/m ² |
| Abbigliamento standard | Standard UV 801 |
| Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| Lavaggio | Colorati 60 °C |
| Candeggiare | non candeggiare |
| Pulizia chimica | Pulizia con percloroetilene |
| Asciugatura | asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura) |
| Stanghette | caldo, fino alla temperatura massima di 200 °C |
| Colore | ardesia / nero |
| Tipo di prodotto | Giacca da lavoro |

