



Tagliadischi completo (senza anello di sicurezza) con 1 coltello in HSS-E n. art. 119550, Modello: LILIPUT



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	119500 LILIPUT
GTIN	4033591019201
Classe articolo	16B

Descrizione

Esecuzione:

Tagliadischi (senza anello di sicurezza) con 1 coltello in HSS-E (n. art. 119550) con taglio obliquo, il coltello non si inceppa.

Uso:

In trapani a colonna per realizzare fori oppure dischi di precisione.

Nota:

Per ritagliare dischi, se si utilizzano i tipi 00/.. e 00A, si possono montare più supporti speciali sulla barra trasversale.

Descrizione tecnica

Ø Punta da centro	5 mm
Diametro di trancitura con un coltello	18 - 80 mm
Ø Gambo	10 mm
Tipo di prodotto	Tagliadischi circolare

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo		
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo		
Alluminio > 10% Si	idoneo		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto		
CuZn	limitatamente adatto		
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		