

**Garant**
**Punta da centro in HSS B sinistra, non rivestito, Ø Nominale DC k12: 2,5 mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	111540 2,5
GTIN	4045197000972
Classe articolo	11A

## Descrizione

### Esecuzione:

Ricavate dal pieno con spoglie rettificate.

**Con smusso di protezione supplementare** (angolo smusso 120°), scanalature elicoidali, **tagliante sinistro.**

Ø nominale  $D_c$ : 2,5 mm

Per Ø pezzo: 20 – 30 mm

Ø codolo  $D_s$ : 10 mm

Lunghezza complessiva L: 56 mm

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,03 mm/gir,

## Descrizione tecnica

Ø nominale $D_c$	2,5 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/gir,
Per Ø pezzo	20 – 30 mm
Tolleranza codolo	h7
Numero taglienti Z	2
Ø codolo $D_s$	10 mm
Lunghezza complessiva L	56 mm
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 333

Modello	B
Tolleranza Ø nominale	k12
Angolo di svasatura	120 grado
Direzione di taglio	sinistro
Codolo	Codolo cilindrico con h7
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Centratura