

Garant
Punta da centro in HSS B sinistra, non rivestito, Ø Nominale DC k12: 3,15 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	111540 3,15
GTIN	4045197000989
Classe articolo	11A

Descrizione
Esecuzione:

Ricavate dal pieno con spoglie rettificate.

Con smusso di protezione supplementare (angolo smusso 120°), scanalature elicoidali, **tagliante sinistro.**

 Ø nominale D_C: 3,15 mm

Per Ø pezzo: 30 – 40 mm

 Ø codolo D_s: 11,2 mm

Lunghezza complessiva L: 60 mm

 Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm²: 0,03 mm/gir,

Descrizione tecnica

Ø nominale D _C	3,15 mm
Tolleranza codolo	h7
Per Ø pezzo	30 – 40 mm
Numero taglienti Z	2
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,03 mm/gir,
Ø codolo D _s	11,2 mm
Lunghezza complessiva L	60 mm
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 333

Modello	B
Tolleranza Ø nominale	k12
Angolo di svasatura	120 grado
Direzione di taglio	sinistro
Codolo	Codolo cilindrico con h7
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Centratura