

duMONT**Broccia a spinta per cave in HSS Accoppiamento H9, Modello: 3A****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|--------------|
| Numero d'ordine | 290407 3A |
| GTIN | 662600888213 |
| Classe articolo | 29J |

Descrizione**Uso:**

Per la realizzazione di cave per chiavette a norma DIN 6885.

Fornitura:

Broccia inclusi gli spessori necessari.

Nota:

- **In caso di materiali più resistenti aumentare il numero dei passaggi o impiegare brocche speciali (su richiesta).**
- **Sollevare leggermente lo spintore dopo le corse 1 e 2 di tre: la broccia si allinea automaticamente.**
- **Brocche rivestite e brocche con misura in pollici disponibili su richiesta.**
- **Per PRESSE DI BROCCIATURA vedi Volume 2 (utensili manuali e di misura).**
- **Dim. 28, 32 e 36 disponibili a breve su richiesta.**

Materiale da taglio: HSS

Lungh. punta: 127 mm

Larghezza cava per chiavette: 3 mm

Profondità cava per chiavette: 1,4 mm

Per Ø foro a norma DIN 6885: 8 - 10 mm

Lunghezza brocciatura in acciaio: 6 - 30 mm

Pressione di brocciatura necessaria a St50 e lunghezza di brocciatura max.: 300 kg

Descrizione tecnica

| | |
|--|------------------------|
| Larghezza dorso | 3,25 mm |
| Per Ø foro a norma DIN 6885 | 8 - 10 mm |
| Numero di passaggi | 2 |
| Larghezza cava per chiavette | 3 mm |
| Profondità cava per chiavette | 1,4 mm |
| Pressione di brocciatura necessaria a St50 e lunghezza di brocciatura max. | 300 kg |
| Lunghezza brocciatura in acciaio | 6 - 30 mm |
| Lunghezza punta | 127 mm |
| Materiale da taglio | HSS |
| Tipo di prodotto | Utensile per brocciare |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|---------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Alluminio, plastiche | limitatamente adatto | | |
| Alluminio (a truciolo corto) | idoneo | | |
| Alluminio > 10% Si | limitatamente adatto | | |
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | limitatamente adatto | | |
| INOX < 900 N/mm ² | limitatamente adatto | | |
| GG(G) | idoneo | | |
| CuZn | idoneo | | |
| Grafite, GFRP, CFRP | limitatamente adatto | | |
| Olio | idoneo | | |

Accessori

Spessore per broccia a spinta n. art. 290405 – 407 Modello
3A

290410 3A