

Garant**Lima diamantata flessibile per lucidatura CaraFin, Grana: D64µm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	529115 D64
GTIN	4045197994660
Classe articolo	51G

Descrizione**Esecuzione:**

Lima per lucidatura con **corpo base metallico flessibile**. Lato superiore in **PU elastico** con rivestimento in grana diamantata su un lato. Risultato di finitura molto omogeneo grazie ai diamanti multicristallini.

Vantaggi:

Non ci sono tempi accessori per la preparazione e la pulizia come avviene invece per le paste diamantate.

Uso:

Ideale per lavori di lucidatura su superfici concave e convesse. Indicata per **materiali duri, come metallo duro, ghisa, acciai temprati, ceramica e metalli non ferrosi**.

Descrizione tecnica

Grana	D64
Grado di finezza	Lucidatura
Materiale abrasivo	esecuzione diamantata
Sigla materiale abrasivo	D
Larghezza	14 mm
Lunghezza	165 mm
Tipo di prodotto	Lima diamantata

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
Metallo duro (HM)	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		