

Garant**Maschi a macchina per fori passanti, TiN, MF: M11X1,25****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130005 M11X1,25
GTIN	4062406004477
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Consegna: 49 giorni

Quantità minima d'ordine: 2 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Descrizione tecnica

Passo della filettatura	1,25 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10

Classe di tolleranza	6H +0,20
Ø Preforo	9,75 mm
Ø Codolo D _s	9 mm
Profondità filettatura	33 mm
Numero taglienti Z	3
Norma	DIN 376
Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Filettatura	11 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Quadro del codolo □	7 mm
Materiale da taglio	HSS E
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M11×1,25
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare