

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, TiN, MF: M40X3

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130006 M40X3
GTIN	4062406010317
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 49 giorni
 Quantità minima d'ordine: 1 pezzo
 Lavorazione speciale – restituzione esclusa
 Tipo di filettatura: MF-LH
 Materiale da taglio: HSS E
 Norma: DIN 376
 Classe di tolleranza: ISO 1 4H
 Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX
 Classe di tolleranza: ISO 2 6H
 Passo della filettatura: 3 mm
 Lunghezza complessiva L: 200 mm
 Ø Codolo D_s: 32 mm
 Quadro del codolo □: 24 mm
 Ø Preforo: 37 mm

Descrizione tecnica

Numero di scanalature per i trucioli	4
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05

Classe di tolleranza	6H +0,20
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Norma	DIN 376
Quadro del codolo □	24 mm
Passo della filettatura	3 mm
Ø Preforo	37 mm
Numero taglienti Z	4
Ø Filettatura	40 mm
Materiale da taglio	HSS E
Ø Codolo D _s	32 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Profondità filettatura	120 mm
Tipo di filettatura	MF-LH
Misura del filetto	M40×3
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali

Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare