

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, MF: M19X1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130011 M19X1
GTIN	4062406015817
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 2 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: MF-LH

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Classe di tolleranza: ISO 1 4H

Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 1 mm

Lunghezza complessiva L: 140 mm

 Ø Codolo D_s: 16 mm

Quadro del codolo □: 12 mm

Ø Preforo: 18 mm

Descrizione tecnica

Ø Filettatura	19 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX

Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	6H +0,20
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Ø Preforo	18 mm
Numero taglienti Z	3
Ø Codolo D _s	16 mm
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	47,5 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Lunghezza complessiva L	140 mm
Quadro del codolo □	12 mm
Passo della filettatura	1 mm
Norma	DIN 376
Tipo di filettatura	MF-LH
Misura del filetto	M19×1
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro

Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare