

Garant
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, MF: M28X1,25

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130011 M28X1,25
GTIN	4062406016555
Classe articolo	10N

Descrizione
Nota:

Consegna: 35 giorni

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Tipo di filettatura: MF-LH

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Classe di tolleranza: ISO 1 4H

Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 1,25 mm

Lunghezza complessiva L: 140 mm

 Ø Codolo D_s: 20 mm

Quadro del codolo □: 16 mm

Ø Preforo: 26,75 mm

Descrizione tecnica

Ø Codolo D _s	20 mm
Ø Preforo	26,75 mm
Quadro del codolo □	16 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Classe di tolleranza	ISO 1 4H

Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	6H +0,20
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Numero taglienti Z	3
Norma	DIN 376
Ø Filettatura	28 mm
Profondità filettatura	70 mm
Lunghezza complessiva L	140 mm
Materiale da taglio	HSS E
Passo della filettatura	1,25 mm
Tipo di filettatura	MF-LH
Misura del filetto	M28×1,25
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro

Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare