

**Pinza ER con guarnizione, ER 20, Ø Attacco nominale d: 9mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	308916 9
GTIN	2050001765499
Classe articolo	39Y

**Descrizione****Esecuzione:**

Completamente temprata e rettificata.

**Protezione contro la corrosione:** pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

**Vantaggi:**

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

**Nota:**

Con la **guarnizione** per il passaggio interno del lubrorefrigerante (utilizzabile fino a 60 bar), è possibile serrare solo la dimensione nominale. **Simile a norma** ISO 15488-A.

**Descrizione tecnica**

Ø Attacco nominale d	9 mm
Adattatore	ER 20
Norma	ISO 15488-A
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Modello	427 E
Ø Esterno D	20,7 mm

Lunghezza complessiva L	31,5 mm
Tipo di prodotto	Pinza di serraggio