

FAHRION®
FAHRENDEN PROTEKTION**Pinza ER con guarnizione, ER 16, Ø Attacco nominale d: 3mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 308906 3 |
| GTIN | 2050001767363 |
| Classe articolo | 39Y |

Descrizione**Esecuzione:**

Completamente temprata e rettificata.

Protezione contro la corrosione: pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

Vantaggi:

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

Nota:

Con la **guarnizione** per il passaggio interno del lubrorefrigerante (utilizzabile fino a 60 bar), è possibile serrare solo la dimensione nominale. **Simile a norma** ISO 15488-A.

Descrizione tecnica

| | |
|--|-------------|
| Ø Attacco nominale d | 3 mm |
| Adattatore | ER 16 |
| Norma | ISO 15488-A |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm |
| Modello | 425 E |
| Ø Esterno D | 16,7 mm |

Lunghezza complessiva L

27,5 mm

Tipo di prodotto

Pinza di serraggio