

FAHRION®
FAHRENDEN PROTEKTION**Pinza ER con guarnizione, ER 25, Ø Attacco nominale d: 14mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 308946 14 |
| GTIN | 2050001765260 |
| Classe articolo | 39Y |

Descrizione**Esecuzione:**

Completamente temprata e rettificata.

Protezione contro la corrosione: pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

Vantaggi:

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

Nota:

Con la **guarnizione** per il passaggio interno del lubrorefrigerante (utilizzabile fino a 60 bar), è possibile serrare solo la dimensione nominale. **Simile a norma** ISO 15488-A.

Descrizione tecnica

| | |
|--|-------------|
| Ø Attacco nominale d | 14 mm |
| Adattatore | ER 25 |
| Norma | ISO 15488-A |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm |
| Modello | 429 E |
| Ø Esterno D | 25,7 mm |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Lunghezza complessiva L | 34 mm |
| Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |