

Garant**Vite di serraggio con passaggio interno per LR, Per Ø Mandrino: 27mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 575096 27 |
| GTIN | 4062406057077 |
| Classe articolo | 53D |

Descrizione**Esecuzione:**

Vite di serraggio (zincata) con esagono incassato. **Con fori per lubrorefrigerante.**

Uso:

Per spazzole circolari e a piattello GARANT. **Fare attenzione alla coppia.**

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Ø Testa | 50 mm |
| Coppia di serraggio consigliata | 25 Nm |
| Apertura | 8 mm |
| Per Ø mandrino | 27 mm |
| Spessore della testa K | 8,5 mm |
| Filettatura M | M12 |
| Tipo di prodotto | Vite di serraggio |

