



Pinza ER HP con guarnizione e spruzzatori, ER 25, Ø Attacco nominale d: 12mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 309375 12 |
| GTIN | 2050001767783 |
| Classe articolo | 33F |

Descrizione

Esecuzione:

Concentricità radiale del sistema e precisione di ripetibilità **3 µm** (3xD, max = 50 mm), insieme al mandrino FAHRION CENTRO P.

Protezione contro la corrosione: pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

Vantaggi:

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

Per:

Mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.

Nota:

- **Concentricità radiale ottimale solo con mandrino CENTRO P.**
- **Capacità h10 (solo dimensione nominale).**

Con **guarnizione** per passaggio interno del lubrorefrigerante (utilizzabile fino a 60 bar) e **ugelli**.
Simile a norma ISO 15488-A.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------|-------|
| Ø Attacco nominale d | 12 mm |
| Adattatore | ER 25 |

| | |
|--|----------------------|
| Norma | ISO 15488-A |
| Precisione della concentricità radiale | $\leq 2 \mu\text{m}$ |
| Modello | 429 E |
| Ø Esterno D | 25,7 mm |
| Lunghezza complessiva L | 34 mm |
| Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |