



## Pinza ER HP con guarnizione, ER 25, Ø Attacco nominale d: 4mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 309374 4      |
| GTIN            | 2050001766304 |
| Classe articolo | 33F           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Concentricità radiale del sistema** e precisione di ripetibilità **3 µm** ( $3 \times D$ , max = 50 mm), insieme al mandrino FAHRION CENTRO P.

**Protezione contro la corrosione:** pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

#### Vantaggi:

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

#### Per:

Mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.

#### Nota:

- **Concentricità radiale ottimale solo con mandrino CENTRO P.**
- **Capacità h10 (solo dimensione nominale).**

Con **guarnizione** per passaggio interno del lubrificante (utilizzabile fino a 60 bar). **Simile a norma ISO 15488-A.**

### Descrizione tecnica

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Ø Attacco nominale d | 4 mm        |
| Adattatore           | ER 25       |
| Norma                | ISO 15488-A |

|  |                    |
|--|--------------------|
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 2 µm             |
| Modello                                | 429 E              |
| Ø Esterno D                            | 25,7 mm            |
| Lunghezza complessiva L                | 34 mm              |
| Tipo di prodotto                       | Pinza di serraggio |