



Pinza ER con guarnizione, ER 40, Ø Attacco nominale d: 22mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	308992 22
GTIN	2050001768131
Classe articolo	39Y

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprata e rettificata.

Protezione contro la corrosione: pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

Vantaggi:

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

Nota:

Con la **guarnizione** per il passaggio interno del lubrorefrigerante (utilizzabile fino a 60 bar), è possibile serrare solo la dimensione nominale. **Simile a norma** ISO 15488-A.

Descrizione tecnica

Ø Attacco nominale d	22 mm
Adattatore	ER 40
Norma	ISO 15488-A
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Modello	471 E
Ø Esterno D	40,7 mm

Lunghezza complessiva L	46 mm
Tipo di prodotto	Pinza di serraggio