

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione e ugelli, ER 32, Ø Attacco nominale d: 8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	309418 8
GTIN	2050001766007
Classe articolo	39Y

Descrizione**Esecuzione:**

Con quadro interno per trascinamento positivo del maschio.

Con tenuta per passaggio interno del lubrorefrigerante (fino a 60 bar!) e ugelli.

Protezione contro la corrosione FAHRION®:

- **pinza di serraggio interamente rivestita, anche le superfici funzionali.**
- **Aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.**

Per:

Tutti i mandrini a pinza ER standard, pinze di serraggio FAHRION anche per mandrino a pinza ER di precisione Centro P.

Nota:

Pinze di serraggio **FAHRION®** simili a norma ISO 15488-A.

Descrizione tecnica

Ø Attacco nominale d	8 mm
Adattatore	ER 32
Norma	ISO 15488-A
Precisione della concentricità radiale	≤ 10 µm

Modello	4537 E
Ø Esterno D	32,7 mm
Lunghezza complessiva L	40 mm
Tipo di prodotto	Pinza di serraggio