

**FAHRION®**  
FAHREYOND PROTECTION**Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione, ER 40, Ø Attacco nominale d: 7mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 3094197       |
| GTIN            | 2050001765956 |
| Classe articolo | 39Y           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Con quadro interno per trascinamento positivo del maschio.  
Con tenuta per passaggio interno del lubrorefrigerante (fino a 100 bar!).

**Protezione contro la corrosione FAHRION®:**

- **pinza di serraggio interamente rivestita, anche le superfici funzionali.**
- **Aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.**

**Per:**

Tutti i mandrini a pinza ER standard, pinze di serraggio FAHRION anche per mandrino a pinza ER di precisione Centro P.

**Nota:**

Pinze di serraggio **FAHRION®** simili a norma ISO 15488-A.

**Descrizione tecnica**

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Ø Attacco nominale d                   | 7 mm        |
| Adattatore                             | ER 40       |
| Norma                                  | ISO 15488-A |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 µm     |

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Modello                 | 4716 E             |
| Ø Esterno D             | 40,7 mm            |
| Lunghezza complessiva L | 46 mm              |
| Tipo di prodotto        | Pinza di serraggio |