

**FAHRION®**  
FAHREYOND PROTECTION**Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione, ER 40, Ø Attacco nominale d: 8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	309419 8
GTIN	2050001765963
Classe articolo	39Y

**Descrizione****Esecuzione:**

Con quadro interno per trascinamento positivo del maschio.  
Con tenuta per passaggio interno del lubrorefrigerante (fino a 100 bar!).

**Protezione contro la corrosione FAHRION®:**

- **pinza di serraggio interamente rivestita, anche le superfici funzionali.**
- **Aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.**

**Per:**

Tutti i mandrini a pinza ER standard, pinze di serraggio FAHRION anche per mandrino a pinza ER di precisione Centro P.

**Nota:**

Pinze di serraggio **FAHRION®** simili a norma ISO 15488-A.

**Descrizione tecnica**

Ø Attacco nominale d	8 mm
Adattatore	ER 40
Norma	ISO 15488-A
Precisione della concentricità radiale	≤ 10 µm

Modello	4716 E
Ø Esterno D	40,7 mm
Lunghezza complessiva L	46 mm
Tipo di prodotto	Pinza di serraggio