



## Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione e ugelli, ER 16, Ø Attacco nominale d: 6mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	309404 6
GTIN	2050001765123
Classe articolo	39Y

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con quadro interno per trascinamento positivo del maschio.

Con tenuta per passaggio interno del lubrorefrigerante (fino a 60 bar!) e ugelli.

#### Protezione contro la corrosione FAHRION®:

- **pinza di serraggio interamente rivestita, anche le superfici funzionali.**
- **Aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.**

#### Per:

Tutti i mandrini a pinza ER standard, pinze di serraggio FAHRION anche per mandrino a pinza ER di precisione Centro P.

#### Nota:

Pinze di serraggio FAHRION® simili a norma ISO 15488-A.

### Descrizione tecnica

Ø Attacco nominale d	6 mm
Adattatore	ER 16
Norma	ISO 15488-A
Precisione della concentricità radiale	≤ 10 µm

Modello	4031 E
Ø Esterno D	16,7 mm
Lunghezza complessiva L	27,5 mm
Tipo di prodotto	Pinza di serraggio