

FAHRION®
FAHRENDEN PROTEKTION**Pinza ER HP, ER 11, Ø Attacco nominale d: 4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	309368 4
GTIN	2050001766793
Classe articolo	39Y

Descrizione**Esecuzione:**

Concentricità radiale del sistema e precisione di ripetibilità **3 µm** (3×D, max = 50 mm), insieme al mandrino FAHRION CENTRO P.

Protezione contro la corrosione: pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

Vantaggi:

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

Per:

Mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P.

Nota:

- **Concentricità radiale ottimale solo con mandrino CENTRO P.**
- **Capacità h10 (solo dimensione nominale).**

Descrizione tecnica

Ø Attacco nominale d	4 mm
Adattatore	ER 11
Norma	ISO 15488-B
Precisione della concentricità radiale	≤ 2 µm

Modello	4008 E
Ø Esterno D	11,5 mm
Lunghezza complessiva L	18 mm
Tipo di prodotto	Pinza di serraggio