

Garant

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 3°, antivibrante, L = 210 mm, Ø d / Ø D1: 20/8mm

**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 302415 20/8 |
| GTIN | 4045197701374 |
| Classe articolo | 31P |

Descrizione**Esecuzione:**

Forata per adduzione interna del lubrorefrigerante (LR) fino a massimo 80 bar. Inclusa vite di regolazione della lunghezza. Un **nocciolo in HMI montato** nella prolunga attenua le oscillazioni riducendo così le vibrazioni.

Numero di giri massimo consentito 8.000 min⁻¹.

Vantaggi:

- **Evita le vibrazioni nel sistema di serraggio.**
- **Superfici migliori.**
- **Aumento della durata degli utensili.**

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Ø Codolo d | 20 mm |
| Ø Foro D ₁ | 8 mm |
| Ø D ₂ | 14 mm |
| Lunghezza complessiva L | 210 mm |
| Attributo del nome del prodotto | L = 210 mm |
| Passaggio interno per LR | sì, con max. 80 bar |
| Oscillazione | evaporato |
| Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice |

