

Garant

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 3°, antivibrante, L = 210 mm, Ø d / Ø D1: 20/10mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302415 20/10
GTIN	4045197701381
Classe articolo	31P

Descrizione**Esecuzione:**

Forata per adduzione interna del lubrorefrigerante (LR) fino a massimo 80 bar. Inclusa vite di regolazione della lunghezza. Un **nocciolo in HMI montato** nella prolunga attenua le oscillazioni riducendo così le vibrazioni.

Numero di giri massimo consentito 8.000 min⁻¹.

Vantaggi:

- **Evita le vibrazioni nel sistema di serraggio.**
- **Superfici migliori.**
- **Aumento della durata degli utensili.**

Descrizione tecnica

Ø Foro D ₁	10 mm
Ø Codolo d	20 mm
Ø D ₂	16 mm
Lunghezza complessiva L	210 mm
Attributo del nome del prodotto	L = 210 mm
Passaggio interno per LR	sì, con max. 80 bar
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Prolunghe da 1/2 pollice

