

 TESA**Livella a squadra Niveltronic, modello orizzontale, Lunghezza base: 150mm**

---

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	467557 150
GTIN	7630041112238
Classe articolo	45C

---

## Descrizione

**Esecuzione:**

Livella elettronica ad acqua con visualizzazione scala e galvanometro integrato per il controllo e l'orientamento di superfici in orizzontale e in verticale. Il modello TESA Niveltronic si contraddistingue per la straordinaria stabilità del punto zero. In questo modo la livella ad acqua è particolarmente indicata per le misurazioni di precisione di piccole inclinazioni e le misurazioni geometriche di lunga durata. Corpo massiccio in ghisa grigia.

Base di misura piatta. Incavi per l'alloggiamento di basi di misura in granito.

**Uso:**

Orientamento dei basamenti orizzontali. Controllo della planarità di banchi macchina e superfici di guida.

**Accessori speciali:**

Basi di misura in granito 200, 250 e 500 mm.

---

## Descrizione tecnica

Campo di misura	$\pm 0,75 / 0,15 \text{ mm/m}$
Lunghezza	150 mm
Larghezza	150 mm

---

Peso	6000 g
Risoluzione	0,05 / 0,01 mm/m
Altezza	85 mm
Ripetibilità angolare	0,001 mm/m
Limite di errore	0,005 +1% del valore di misura mm/m
Imballaggio	Astuccio
Norma	DIN 2276
Tipo di prodotto	Livelle a squadra