

Garant**Maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, MF: M43X1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130010 M43X1
GTIN	4062406057237
Classe articolo	10N

Descrizione**Nota:**

Quantità minima d'ordine: 1 pezzo

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Classe di tolleranza: ISO 1 4H

Classe di tolleranza: ISO 1X 4HX

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 1 mm

Lunghezza complessiva L: 220 mm

Ø codolo D_s: 36 mm

Quadro del codolo □: 29 mm

Ø preforo: 42 mm

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	4
Lunghezza complessiva L	220 mm
Norma	DIN 376
Ø Preforo	42 mm
Ø Filettatura	43 mm
Passo della filettatura	1 mm
Quadro del codolo □	29 mm

Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Classe di tolleranza	ISO 1X 4HX
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Classe di tolleranza	6H +0,05
Classe di tolleranza	6H +0,20
Classe di tolleranza	ISO 3 6G
Classe di tolleranza	ISO 3X 6GX
Classe di tolleranza	7H
Classe di tolleranza	7HX
Classe di tolleranza	7G
Classe di tolleranza	7GX
Classe di tolleranza	6H +0,10
Ø Codolo D _s	36 mm
Tipo di filettatura	M
Materiale da taglio	HSS E
Numero di scanalature per i trucioli	4
Profondità filettatura	107,5 mm
Misura del filetto	M43×1
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza

Tipo di prodotto

Maschi a filettare