

**Livella a squadra Niveltronic, modello angolare, Lunghezza base: 200mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	467558 200
GTIN	7630041112221
Classe articolo	45C

Descrizione**Esecuzione:**

Livella elettronica ad acqua con visualizzazione scala e galvanometro integrato per il controllo e l'orientamento di superfici in orizzontale e in verticale. Il modello TESA Niveltronic si contraddistingue per la straordinaria stabilità del punto zero. In questo modo la livella ad acqua è particolarmente indicata per le misurazioni di precisione di piccole inclinazioni e le misurazioni geometriche di lunga durata. Corpo massiccio in ghisa grigia.

Due basi di misura piane e prismatiche, perpendicolari l'una all'altra.

Uso:

Grazie alle basi di misura prismatiche, particolarmente adatta all'orientamento di superfici orizzontali e verticali. Controllo di onde con \varnothing di 20 – 120 mm.

Accessori speciali:

Basi di misura in granito 200, 250 e 500 mm.

Descrizione tecnica

Limite di errore	0,005 +1% del valore di misura mm/m
Lunghezza	210 mm
Intervallo di misurazione	$\pm 0,75 / 0,15$ mm/m

Altezza	85 mm
Larghezza	200 mm
Ripetibilità angolare	0,001 mm/m
Risoluzione	0,05 / 0,01 mm/m
Peso	6400 g
Imballaggio	Astuccio
Norma	DIN 2276
Tipo di prodotto	Livelle a squadra