



Pinza di precisione per anelli di sicurezza, Modello: A01



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	719890 A01
GTIN	4003773048817
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Articolazione e impugnatura forgiate. Punta in acciaio speciale lavorate con particolare precisione e inserite nel corpo della pinza.

Pinza bonderizzata grigia. Manici rivestiti in plastica. Articolazione con **molla di apertura incorporata. Forma B – becchi piegati a 90°.**

Vantaggi:

Punte a innesto resistenti alle massime sollecitazioni per un utilizzo prolungato, durata fino a 10 volte maggiore rispetto alle punte avvitate.

Uso:

Per il montaggio e lo smontaggio di anelli di sicurezza.

Norma:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Descrizione tecnica

Forma	B
Lunghezza complessiva	130 mm
Per anelli esterni di sicurezza di Ø	3 - 10 mm
Ø Punta	0,9 mm
Norma	DIN 5254 B
Impiego pinze per anelli di sicurezza	Anello esterno curvo

Forma delle ganasce	piegate a 90°
Impugnatura	rivestiti in plastica
Materiale	Acciaio speciale
Superficie	bonderizzata grigia
Con arresto di limitazione	no
Articolazione con molla di apertura incorporata	sì
Manico con leva di bloccaggio	no
Punte intercambiabili	no
Tipo di prodotto	Pinza per anelli di sicurezza