

**Portainseriti con bloccaggio a vite, neutro, Dim. codolo / Misura inserto:  
16/06mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260611 16/06
GTIN	4062406059323
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Dimensione codolo	16 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub> portainseriti neutri	11 mm
Sporgenza totale L <sub>1</sub> portainseriti neutri	12,4 mm
Lunghezza complessiva L portainseriti neutri	100 mm
Set di viti per inserti	269028 15
Codice ISO portautensile	SRDCN 1616H06
Inserto adatto	RC.T 0602
Misura inserto	6 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	30 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

---

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Set di viti per inserti Modello 15

269028 15

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500