


CNMG 190612, Tipo: CA025P

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250383 CA025P
GTIN	4960664863716
Classe articolo	25E

Descrizione

CNMG 190612 CA025P Tipo: CA025P
 Rompitrucioli: PH
 Profondità di taglio a_p : 1 - 10 mm
 Avanzamento f : 0,25 - 0,8 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 420 m/min

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	CA025P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Raggio di curvatura	1,2 mm
Avanzamento f	0,25 - 0,8 mm/gir,

Profondità di taglio a_p	1 - 10 mm
Rompitrucoli	PH
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 420 m/min
Rivestimento	CVD
Codice ISO Inserto	CNMG 190612
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura