

**TNMG 220408, Tipo: CA025P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251587 CA025P
GTIN	4960664865185
Classe articolo	25E

Descrizione

TNMG 220408 CA025P Tipo: CA025P
Rompitrucioli: PS
Profondità di taglio a_p : 1 - 4,5 mm
Avanzamento f : 0,15 - 0,6 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 420 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 420 m/min
Tipo	CA025P
Rompitrucioli	PS
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Profondità di taglio a_p	1 - 4,5 mm
Materiale da taglio	HM

Impiego principale	P
Avanzamento f	0,15 - 0,6 mm/gir,
Rivestimento	CVD
Codice ISO Inserto	TNMG 220408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura