


TNMG 220404, Tipo: CA025P

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251586 CA025P
GTIN	4960664865178
Classe articolo	25E

Descrizione

TNMG 220404 CA025P Tipo: CA025P
 Rompitruccioli: PS
 Profondità di taglio a_p : 1 - 4,5 mm
 Avanzamento f : 0,15 - 0,6 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 420 m/min

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	1 - 4,5 mm
Tipo	CA025P
Avanzamento f	0,15 - 0,6 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 420 m/min

Rompitrucioli	PS
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Rivestimento	CVD
Codice ISO Inserto	TNMG 220404
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura