


**VNMG 160404, Tipo: CA025P**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251752 CA025P
GTIN	4960664857715
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Tipo	CA025P
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	105 - 435 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Avanzamento $f$	0,13 - 0,4 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompitrucioli	PQ
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Rivestimento	CVD
Codice ISO Inserto	VNMG 160404

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura