


WNMG 080404 Wiper, Tipo: CA025P

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252013 CA025P
GTIN	4960664865680
Classe articolo	25E

Descrizione

WNMG 080404 Wiper CA025P Tipo: CA025P

Rompitrucioli: WP

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2 mm

Avanzamento f : 0,07 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 420 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 420 m/min
Rompitrucioli	WP
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	P
Tipo	CA025P

Avanzamento f	0,07 - 0,3 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	CVD
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura