


WNMG 080412, Tipo: CA025P

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252116 CA025P
GTIN	4960664865925
Classe articolo	25E

Descrizione

WNMG 080412 CA025P Tipo: CA025P

Rompitrucoli: PS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 1 - 3,8 mm

Avanzamento f : 0,15 - 0,6 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 420 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Rompitrucoli	PS
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Raggio di curvatura	1,2 mm
Profondità di taglio a_p	1 - 3,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 420 m/min
Tipo	CA025P

Avanzamento f	0,15 - 0,6 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rivestimento	CVD
Codice ISO Inserto	WNMG 080412
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura