


WNMG 080416, Tipo: CA025P

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252118 CA025P
GTIN	4960664865932
Classe articolo	25E

Descrizione

WNMG 080416 CA025P Tipo: CA025P

Rompitrucioli: PS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 1 - 3,8 mm

Avanzamento f : 0,15 - 0,6 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 420 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,15 - 0,6 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	1 - 3,8 mm
Impiego principale	P
Rompitrucioli	PS
Tipo	CA025P
Raggio di curvatura	1,6 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 420 m/min
Rivestimento	CVD
Codice ISO Inserto	WNMG 080416
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura