


CNMG 120408, Tipo: PR005S

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250212 PR005S
GTIN	4960664836406
Classe articolo	25E

Descrizione

CNMG 120408 PR005S Tipo: PR005S
 Rompitrucioli: MU
 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mm
 Avanzamento f : 0,05 - 0,15 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 30 - 90 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,05 - 0,15 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	S
Condizione di taglio	continuo
Tipo	PR005S
Rompitrucioli	MU
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura

Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	30 - 90 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Rivestimento	Rivestimento duro Megacoat
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura